

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Пермеат
DN25 PN16

870

500

Концентрат
DN40 PN16

1800

1910



Исходная вода
DN40 PN16

* Размеры являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от технологии, оборудования и особенностей помещения

				Габаритный Чертеж			
Изм/Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Типовая установка обратного осмоса производительностью 2 м ³ /ч	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Лист	Листов	1
Проб.				ПВО-RO-2	ООО НПЦ ПромВодоочистка		
Т.контр.					Копировал		
И.контр.				Формат А3			
Утв.							